

Garant

**Držač za unutarne tokarenje od čelika, desno, Ø drške / veličina pločice:
50/15mm**


Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	250626 50/15
GTIN	4062406060831
Razred artikla	21T

Tehnički opis

Koljenasta poluga	259015 8
Veličina pločice	15 mm
Vijak koljenaste poluge	259018 7
Udaljenost vrha od osi	35 mm
Ukupna duljina L	350 mm
Garnitura zatika za opruge	259047 2
Kut rezne oštrice κ	93 stupanj
odgovarajuće izmjenjive rezne pločice	DN.. 1506..
Podložna pločica	259031 28
ISO kod držača	A50U PDUNR/L15
Stezna visina L_2	48 mm
Minimalni Ø prebušenja D_{min}	63 mm
Garnitura opruga	259044 2
Ø drške D_s	50 mm
Standard	DIN 8024
Primjena	desno

Unutarnja dubina tokarenja do	3xD
Unutarnje hlađenje	da
Primjena	Uzdužno tokarenje, unutarnje
Vrsta proizvoda	Držać za unutarnje tokarenje

Pribor

Precizni bit za 6-erokut, 1/4 cola E 6,3 6-kut 3 mm	674242 3
Momentni odvijačsa skalom, priхват izmjenjivih oštrica maks. stezni moment 500 cNm	659957 500