

 GRIDLINE

Kolica za montažu za ladice, 36×20G, Visina mm / broj ladica: 860/0



Podaci za narudžbu

| | |
|----------------|---------------|
| Broj narudžbe | 930727 860/0 |
| GTIN | 4062406062361 |
| Razred artikla | 9GK |

Opis

Izvedba:

Za opremanje s ladicama 36×20G.

Kolica za montažu u 40×24G s po dva fiksna i zakretna kotačića s kugličnim ležajevima, Ø 125 mm, s oblogom od poliuretana, zakretni kotačići mogu se zakočiti. S rubom protiv kotrljanja na četiri strane, uzljebljenom gumenom prostirkom i dvokomponentnom pomičnom ručicom Haptoprene®. Osigurač izvlačenja zasebnih ladica sprječava istodobno otvaranje više ladica. Kućište s centralnim zaključavanjem s pomoću cilindrične brave sa zatikom.

Lakiranje:

Korpus i korpus ladica svijetlo sive boje RAL 7035, fronte ladica antracit RAL 7016, **prevučeno prahom. Korpus ladica ne može se konfigurirati, uvijek svijetlo siva boja, RAL 7035.**

Napomena:

Opremanje ladicama dopušteno samo s br. 930744 ili br. 930746 (s jednoručnim sustavom otključavanja pojedinačnih ladica).

Debljina materijala: 1,2 mm

Izvlačenje ladica: Blokada izvlačenja

Podešavanje visine u rasteru: 25 mm

Cilindrična brava sa zatikom: modularni utični uložak

Odabir boje: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Visina: 885 mm

širina: 1000 mm

Dubina: 600 mm

Korisna visina: 600 mm

Kučište ladice, visina: 700 mm
maksimalna nosivost: 600 kg

Tehnički opis

| | |
|---|---|
| Kučište ladice, visina | 700 mm |
| Visina | 885 mm |
| Dubina | 600 mm |
| maksimalna nosivost | 450 kg |
| Korisna visina | 600 mm |
| Težina | 65 kg |
| Ø kotača | 125 mm |
| širina | 1000 mm |
| Debljina materijala | 1,2 mm |
| Izvlačenje ladica | Blokada izvlačenja |
| Podešavanje visine u rasteru | 25 mm |
| Cilindrična brava sa zatikom | modularni utični uložak |
| Odabir boje | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 |
| Korisna širina ladica × korisna dubina ladica u G | 36×20G |

Pribor

| | |
|--|------------|
| Ladica s jednoručnim sustavom otključavanja pojedinačnih ladica, 75 kg Prednja visina ladice 50 mm | 930744 50 |
| Ladica s jednoručnim sustavom otključavanja pojedinačnih ladica, 75 kg Prednja visina ladice 100 mm | 930744 100 |
| Ladica s jednoručnim sustavom otključavanja pojedinačnih ladica, 200 kg Prednja visina ladice 75 mm | 930746 75 |
| Ladica s jednoručnim sustavom otključavanja pojedinačnih ladica, 200 kg Prednja visina ladice 250 mm | 930746 250 |
| | 930744 300 |

Ladica s jednoručnim sustavom otključavanja pojedinačnih
ladica, 75 kg Prednja visina ladice 300 mm

Ladica s jednoručnim sustavom otključavanja pojedinačnih
ladica, 200 kg Prednja visina ladice 200 mm

930746 200

Ladica s jednoručnim sustavom otključavanja pojedinačnih
ladica, 200 kg Prednja visina ladice 300 mm

930746 300

Ladica s jednoručnim sustavom otključavanja pojedinačnih
ladica, 75 kg Prednja visina ladice 75 mm

930744 75

Ladica s jednoručnim sustavom otključavanja pojedinačnih
ladica, 200 kg Prednja visina ladice 100 mm

930746 100

Ladica s jednoručnim sustavom otključavanja pojedinačnih
ladica, 75 kg Prednja visina ladice 150 mm

930744 150

Ladica s jednoručnim sustavom otključavanja pojedinačnih
ladica, 200 kg Prednja visina ladice 125 mm

930746 125

Ladica s jednoručnim sustavom otključavanja pojedinačnih
ladica, 75 kg Prednja visina ladice 200 mm

930744 200

Ladica s jednoručnim sustavom otključavanja pojedinačnih
ladica, 75 kg Prednja visina ladice 250 mm

930744 250

Ladica s jednoručnim sustavom otključavanja pojedinačnih
ladica, 75 kg Prednja visina ladice 125 mm

930744 125

Ladica s jednoručnim sustavom otključavanja pojedinačnih
ladica, 200 kg Prednja visina ladice 150 mm

930746 150