

Garant GRIDLINE

Korpus ormara za alat za ladice, 36×20G, visina: 1500mm**Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	930735 1500
GTIN	4062406062385
Razred artikla	9GK

Opis**Izvedba:**

Korpus ormara za alat u 40×24G, odgovarajuće za ladice 36×20G. Za prihvat ladica u rasteru od 25 mm. Korpus s centralnim zaključavanjem s pomoću cilindrične brave.

Odgovara:

Ladice br. 930743, 930744, 930745, 930746.

Lakiranje:

Svjetlosivo RAL 7035 **praškasto lakirano.**

Napomena:

Pri opremanju korpusa ormara za alat ladicama potrebno je pripaziti na to da zbroj pojedinačnih prednjih visina ladica daje korisnu visinu ormara.

Tehnički opis

Korisna površina za ladice	1400 mm
Korisna visina	1400 mm
Sustav zaključavanja, elektronički – mogućnost promjene opreme	da
Dubina	600 mm

Težina	61 kg
Broj vrata	0
Visina	1500 mm
širina	1000 mm
Dubina u G	24
Širina u G	40
Izvedba	za individualno opremanje
maksimalna nosivost	4000 kg
Broj izvlačnih polica	0
Broj ladica	0
Debljina materijala	1,2 mm
Izvlačenje ladica	Blokada izvlačenja
Podešavanje visine u rasteru	25 mm
Cilindrična brava sa zatikom	modularni utični uložak
Odabir boje	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Korisna širina ladica × korisna dubina ladica u G	36×20G
Vrsta proizvoda	Kućište ormara alata

Pribor

Maska za bravu za GridLine tip HU21	914227 HU21
-------------------------------------	-------------