

Garant GRIDLINE

**Korpus ormara za alat za ladice, 36×20G, visina: 1000mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	930735 1000
GTIN	4062406062378
Razred artikla	9GK

**Opis****Izvedba:**

Korpus ormara za alat u 40×24G, odgovarajuće za ladice 36×20G. Za prihvat ladica u rasteru od 25 mm. Korpus s centralnim zaključavanjem s pomoću cilindrične brave.

**Odgovara:**

Ladice br. 930743, 930744, 930745, 930746.

**Lakiranje:**

Svjetlosivo RAL 7035 **praškasto lakirano.**

**Napomena:**

Pri opremanju korpusa ormara za alat ladicama potrebno je pripaziti na to da zbroj pojedinačnih prednjih visina ladica daje korisnu visinu ormara.

**Tehnički opis**

Širina	1000 mm
Visina	1000 mm
Korisna visina	900 mm
Sustav zaključavanja, elektronički – mogućnost promjene opreme	da

Korisna površina za ladice	900 mm
Broj vrata	0
Dubina	600 mm
Težina	47 kg
Širina u G	40
Dubina u G	24
Izvedba	za individualno opremanje
maksimalna nosivost	4000 kg
Broj izvlačnih polica	0
Broj ladica	0
Debljina materijala	1,2 mm
Izvlačenje ladica	Blokada izvlačenja
Podšavanje visine u rasteru	25 mm
Cilindrična brava sa zatikom	modularni utični uložak
Odabir boje	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Korisna širina ladica × korisna dubina ladica u G	36×20G
Vrsta proizvoda	Kućište ormara alata

## Pribor

Maska za bravu za GridLine tip HU21	914227 HU21
-------------------------------------	-------------