

Garant GRIDLINE

Ormar za alat u kompletu s ladicama 75 kg, 26×24G, visina mm / broj ladica: 800/5**Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	931105 800/5
GTIN	4062406062514
Razred artikla	9GK

Opis**Izvedba:**

Potpuno opremljen ormar za alat u 30×28G, s ladicama 26×24G. Centralno zaključavanje s pomoću cilindrične brave. **100% izvlačne ladice** s diferencijalnim vodilicama. Ladice s rupama za prihvat pregradnih letvica s prorezima u rasteru od 25mm (od visine prednje strane ladica 75mm). Osigurač izvlačenja zasebnih ladica sprječava istodobno otvaranje više ladica.

Plasman:

Visina prednje strane ladica mm: 75, 100, 100, 125, 300

Lakiranje:

Korpus i korpus ladica svjetlosive boje RAL 7035, fronte ladica antracit RAL 7016, **praškasto lakirano. Korpus ladica ne može se konfigurirati, uvijek svjetlosiva boja, RAL 7035.**

Napomena:

Pri dizanju i transportu ormara treba voditi računa o dostatnom pričvršćenju ladica u korpus.

Tehnički opis

Korisna širina ladica	650 mm
Korisna širina ladica u G	26

Korisna visina	700 mm
širina	750 mm
Dubina	700 mm
Korisna površina za ladice	700 mm
Visina	800 mm
Korisna dubina ladica	600 mm
Užljebljeni gumeni umetci s trostranim zaštitnim rubom	ne
ComfortClose	ne
Broj ladica	5
Sustav zaključavanja, elektronički – mogućnost promjene opreme	da
Težina	115 kg
Korisna površina ladice u G	26×24
Broj vrata	0
Prednja visina ladica	75 mm
Prednja visina ladica	100 mm
Prednja visina ladica	100 mm
Prednja visina ladica	125 mm
Prednja visina ladica	300 mm
Korisna dubina ladica u G	24
Broj izvlačnih polica	0
Podkonstrukcija ispod radnog mjesta podesivog po visini	ne
Debljina materijala	1,2 mm
Nosivost ladice/izvlačne police	75 kg
Izvlačenje ladica (djelomično/potpuno izvlačenje)	100 %
Izvlačenje ladica	Blokada izvlačenja
Podešavanje visine u rasteru	25 mm
Cilindrična brava sa zatikom	modularni utični uložak
Odabir boje	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Atribut imena proizvoda	26x24G
Vrsta proizvoda	Ormar za alat

Pribor

Maska za bravu za GridLine tip HU21	914227 HU21
Ladica,75 kg Prednja visina ladice 100 mm	931163 100
Ladica,75 kg Prednja visina ladice 300 mm	931163 300
Ladica,75 kg Prednja visina ladice 75 mm	931163 75
Ladica,75 kg Prednja visina ladice 125 mm	931163 125
Korpus ormara za alat za ladice visina 800 mm	931155 800