

Garant GRIDLINE

**Ormar za alat u kompletu s ladicama 75 kg, 26×24G, visina mm / broj ladica: 1250/9****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	931105 1250/9
GTIN	4062406062644
Razred artikla	9GK

**Opis****Izvedba:**

Potpuno opremljen ormar za alat u 30×28G, s ladicama 26×24G. Centralno zaključavanje s pomoću cilindrične brave. **100% izvlačne ladice** s diferencijalnim vodilicama. Ladice s rupama za prihvat pregradnih letvica s prorezima u rasteru od 25mm (od visine prednje strane ladica 75mm). Osigurač izvlačenja zasebnih ladica sprječava istodobno otvaranje više ladica.

**Plasman:**

Visina prednje strane ladica mm: 75, 75, 100, 100, 125, 125, 150, 200, 200

**Lakiranje:**

Korpus i korpus ladica svjetlosive boje RAL 7035, fronte ladica antracit RAL 7016, **praškasto lakirano. Korpus ladica ne može se konfigurirati, uvijek svjetlosiva boja, RAL 7035.**

**Napomena:**

Pri dizanju i transportu ormara treba voditi računa o dostatnom pričvršćenju ladica u korpus.

**Tehnički opis**

Dubina	700 mm
Korisna dubina ladica	600 mm

Korisna površina za ladice	1150 mm
Visina	1250 mm
Užljebljeni gumeni umetci s trostranim zaštitnim rubom	ne
Sustav zaključavanja, elektronički – mogućnost promjene opreme	da
Korisna širina ladica	650 mm
Prednja visina ladica	75 mm
Prednja visina ladica	75 mm
Prednja visina ladica	100 mm
Prednja visina ladica	100 mm
Prednja visina ladica	125 mm
Prednja visina ladica	125 mm
Prednja visina ladica	150 mm
Prednja visina ladica	200 mm
Prednja visina ladica	200 mm
ComfortClose	ne
Korisna širina ladica u G	26
Korisna dubina ladica u G	24
Težina	187 kg
širina	750 mm
Broj ladica	9
Broj vrata	0
Korisna površina ladice u G	26×24
Korisna visina	1150 mm
Broj izvlačnih polica	0
Podkonstrukcija ispod radnog mjesta podesivog po visini	ne
Debljina materijala	1,2 mm
Nosivost ladice/izvlačne police	75 kg
Izvlačenje ladica (djelomično/potpuno izvlačenje)	100 %
Izvlačenje ladica	Blokada izvlačenja

Podešavanje visine u rasteru	25 mm
Cilindrična brava sa zatikom	modularni utični uložak
Odabir boje	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Atribut imena proizvoda	26x24G
Vrsta proizvoda	Ormar za alat

## Pribor

Ladica,75 kg Prednja visina ladice 75 mm	931163 75
Ladica,75 kg Prednja visina ladice 125 mm	931163 125
Ladica,75 kg Prednja visina ladice 150 mm	931163 150
Ladica,75 kg Prednja visina ladice 100 mm	931163 100
Ladica,75 kg Prednja visina ladice 200 mm	931163 200
Maska za bravu za GridLine tip HU21	914227 HU21
Korpus ormara za alat za ladice visina 1250 mm	931155 1250