

Garant**Držac za tokarenje, desno, veličina drške/pločice: 40/19mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	251106 40/19
GTIN	4062406060855
Razred artikla	21T

Tehnički opis

Funkcionalna širina L ₄	35 mm
Veličina drške	40 mm
Duljina glave L ₁	48 mm
Koljenasta poluga	259015 1
Veličina pločice	19 mm
Garnitura opruga	259044 1
odgovarajuće izmjenjive rezne pločice	SN.. 1906..
Ukupna duljina L	250 mm
ISO kod držača	PSBNR/L 4040S19
Podložna pločica	259031 16
Garnitura zatika za opruge	259047 1
Vijak koljenaste poluge	259018 1
Standard	Tvornička norma
Primjena	desno
Unutarnje hlađenje	ne
Kut rezne oštrice κ	75 stupanj

List s podacima

Primjena	Uzdužno tokarenje, vanjsko
Primjena	Čeono tokarenje
Primjena	Uzdužno tokarenje vanjsko
Vrsta proizvoda	Okretni stezni držač