

Garant GRIDLINE

Ormar za alat u kompletu s ladicama 200 kg, 26×24G, visina mm / broj ladica: 800/6



Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	931115 800/6
GTIN	4062406062729
Razred artikla	9GK

Opis

Izvedba:

Potpuno opremljen ormar za alat u 30×28G, s ladicama 26×24G. Centralno zaključavanje s pomoću cilindrične brave. **100% izvlačne ladice** s diferencijalnim vodilicama. Ladice s rupama za prihvat pregradnih letvica s prorezima u rasteru od 25mm (od visine prednje strane ladica 75mm). Osigurač izvlačenja zasebnih ladica sprječava istodobno otvaranje više ladica.

Ladica **od 50 mm s 75 kg** nosivosti. Ladica **od 75 mm s 200 kg** nosivosti.

Plasman:

Visina prednje strane ladica mm: 50, 75, 100, 100, 125, 250

Lakiranje:

Korpus i korpus ladica svjetlosive boje RAL 7035, fronte ladica antracit RAL 7016, **praškasto lakirano. Korpus ladica ne može se konfigurirati, uvijek svjetlosiva boja, RAL 7035.**

Napomena:

Pri dizanju i transportu ormara treba voditi računa o dostatnom pričvršćenju ladica u korpus.

Tehnički opis

Korisna dubina ladica u G	24
Korisna površina za ladice	700 mm

Prednja visina ladica	50 mm
Prednja visina ladica	75 mm
Prednja visina ladica	100 mm
Prednja visina ladica	100 mm
Prednja visina ladica	125 mm
Prednja visina ladica	250 mm
Sustav zaključavanja, elektronički – mogućnost promjene opreme	da
Korisna širina ladica u G	26
Korisna širina ladica	650 mm
ComfortClose	ne
Korisna površina ladice u G	26×24
Broj vrata	0
Korisna dubina ladica	600 mm
Užljebljeni gumeni umetci s trostranim zaštitnim rubom	ne
Broj ladica	6
Visina	800 mm
Dubina	700 mm
Težina	125 kg
širina	750 mm
Korisna visina	700 mm
Broj izvlačnih polica	0
Podkonstrukcija ispod radnog mjesta podesivog po visini	ne
Debljina materijala	1,2 mm
Nosivost ladice/izvlačne police	200 kg
Izvlačenje ladica (djelomično/potpuno izvlačenje)	100 %
Izvlačenje ladica	Blokada izvlačenja
Podešavanje visine u rasteru	25 mm
Cilindrična brava sa zatikom	modularni utični uložak

Odabir boje	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Atribut imena proizvoda	26x24G
Vrsta proizvoda	Ormar za alat

Pribor

Ladica,200 kg Prednja visina ladice 75 mm	931165 75
Ladica,200 kg Prednja visina ladice 100 mm	931165 100
Maska za bravu za GridLine tip HU21	914227 HU21
Ladica,200 kg Prednja visina ladice 125 mm	931165 125
Ladica,200 kg Prednja visina ladice 250 mm	931165 250
Korpus ormara za alat za ladice visina 800 mm	931155 800
Ladica,75 kg Prednja visina ladice 50 mm	931163 50