

Garant GRIDLINE

**Ormar za alat u kompletu s ladicama 200 kg, 26×24G, visina mm / broj ladica: 800/6A****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	931115 800/6A
GTIN	4062406062736
Razred artikla	9GK

**Opis****Izvedba:**

Potpuno opremljen ormar za alat u 30×28G, s ladicama 26×24G. Centralno zaključavanje s pomoću cilindrične brave. **100% izvlačne ladice** s diferencijalnim vodilicama. Ladice s rupama za prihvat pregradnih letvica s prorezima u rasteru od 25mm (od visine prednje strane ladica 75mm). Osigurač izvlačenja zasebnih ladica sprječava istodobno otvaranje više ladica.

Ladica **od 50 mm s 75 kg** nosivosti. Ladica **od 75 mm s 200 kg** nosivosti.

**Plasman:**

Visina prednje strane ladica mm: 75, 75, 100, 100, 150, 200

**Lakiranje:**

Korpus i korpus ladica svjetlosive boje RAL 7035, fronte ladica antracit RAL 7016, **praškasto lakirano. Korpus ladica ne može se konfigurirati, uvijek svjetlosiva boja, RAL 7035.**

**Napomena:**

Pri dizanju i transportu ormara treba voditi računa o dostatnom pričvršćenju ladica u korpus.

**Tehnički opis**

Korisna visina	700 mm
Korisna širina ladica	650 mm

Korisna dubina ladica	600 mm
Broj ladica	6
Sustav zaključavanja, elektronički – mogućnost promjene opreme	da
Korisna površina ladice u G	26×24
Prednja visina ladica	75 mm
Prednja visina ladica	75 mm
Prednja visina ladica	100 mm
Prednja visina ladica	100 mm
Prednja visina ladica	150 mm
Prednja visina ladica	200 mm
Korisna širina ladica u G	26
Dubina	700 mm
Visina	800 mm
Korisna dubina ladica u G	24
Broj vrata	0
ComfortClose	ne
širina	750 mm
Korisna površina za ladice	700 mm
Težina	127 kg
Užljebljeni gumeni umetci s trostranim zaštitnim rubom	ne
Podkonstrukcija ispod radnog mjesta podesivog po visini	ne
Broj izvlačnih polica	0
Debljina materijala	1,2 mm
Nosivost ladice/izvlačne police	200 kg
Izvlačenje ladica (djelomično/potpuno izvlačenje)	100 %
Izvlačenje ladica	Blokada izvlačenja
Podešavanje visine u rasteru	25 mm
Cilindrična brava sa zatikom	modularni utični uložak

Odabir boje	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Atribut imena proizvoda	26x24G
Vrsta proizvoda	Ormar za alat

---

## Pribor

Ladica,200 kg Prednja visina ladice 100 mm	931165 100
Ladica,200 kg Prednja visina ladice 150 mm	931165 150
Maska za bravu za GridLine tip HU21	914227 HU21
Ladica,200 kg Prednja visina ladice 200 mm	931165 200
Ladica,200 kg Prednja visina ladice 75 mm	931165 75
Korpus ormara za alat za ladice visina 800 mm	931155 800