

Garant GRIDLINE

Korpus ormara za alat za ladice, 26×24G, visina: 1000mm**Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	931155 1000
GTIN	4062406063122
Razred artikla	9GK

Opis**Izvedba:**

Korpus ormara za alat u 30×28G, odgovarajuće za ladice 26×24G. Za prihvat ladica u rasteru od 25 mm. Korpus s centralnim zaključavanjem s pomoću cilindrične brave.

Odgovara:

Ladice br. 931163, 931165, 931166, 931168.

Lakiranje:

Svjetlosivo RAL 7035 **praškasto lakirano.**

Napomena:

Pri opremanju korpusa ormara za alat ladicama potrebno je pripaziti na to da zbroj pojedinačnih prednjih visina ladica daje korisnu visinu ormara.

Tehnički opis

Korisna visina	900 mm
Težina	43 kg
Visina	1000 mm
Dubina	700 mm

Korisna površina za ladice	900 mm
širina	750 mm
Broj vrata	0
Sustav zaključavanja, elektronički – mogućnost promjene opreme	da
Dubina u G	28
Širina u G	30
Izvedba	za individualno opremanje
maksimalna nosivost	4000 kg
Broj ladica	0
Broj izvlačnih polica	0
Debljina materijala	1,2 mm
Izvlačenje ladica	Blokada izvlačenja
Podešavanje visine u rasteru	25 mm
Cilindrična brava sa zatikom	modularni utični uložak
Odabir boje	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Korisna širina ladica × korisna dubina ladica u G	26×24G
Vrsta proizvoda	Kućište ormara alata