

Garant GRIDLINE

Ormar za alat 7S u kompletu sa sedam ladica, 26×24G, visina mm / broj ladica: 1000/7S**Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	931125 1000/7S
GTIN	4062406063009
Razred artikla	9GK

Opis**Izvedba:**

Potpuno opremljen ormar za alat u 30×28G, sa sedam ladica 26×24G. Centralno zaključavanje s pomoću cilindrične brave. **100% izvlačne ladice** s diferencijalnim vodilicama. Ladice s rupama za prihvat pregradnih letvica s prorezima u rasteru od 25mm (od visine prednje strane ladica 75mm). Osigurač izvlačenja zasebnih ladica sprječava istodobno otvaranje više ladica.

Plasman:

Visina prednje strane ladica mm: 50, 75, 100, 125, 150, 150, 250

Lakiranje:

Korpus i korpus ladica svjetlosive boje RAL 7035, fronte ladica antracit RAL 7016, **praškasto lakirano.**

Napomena:

Pri dizanju i transportu ormara treba voditi računa o dostatnom pričvršćenju ladica u korpus. Cijena vrijedi samo kad je navedeno lakiranje.

Tehnički opis

Težina	158 kg
Korisna visina	900 mm

Visina	1000 mm
Korisna dubina ladica u G	24
Broj vrata	0
Korisna površina za ladice	900 mm
Korisna dubina ladica	600 mm
Sustav zaključavanja, elektronički – mogućnost promjene opreme	da
Dubina	700 mm
Korisna širina ladica u G	26
širina	750 mm
Korisna širina ladica	650 mm
Prednja visina ladica	50 mm
Prednja visina ladica	75 mm
Prednja visina ladica	100 mm
Prednja visina ladica	125 mm
Prednja visina ladica	150 mm
Prednja visina ladica	150 mm
Prednja visina ladica	250 mm
Korisna površina ladice u G	26×24
Broj ladica	7
Podkonstrukcija ispod radnog mjesta podesivog po visini	ne
Broj izvlačnih polica	0
Debljina materijala	1,2 mm
Nosivost ladice/izvlačne police	75 kg
Izvlačenje ladica (djelomično/potpuno izvlačenje)	100 %
Izvlačenje ladica	Blokada izvlačenja
Podešavanje visine u rasteru	25 mm
Cilindrična brava sa zatikom	modularni utični uložak
Atribut imena proizvoda	26×24G
Vrsta proizvoda	Ormar za alat

Pribor

Ladica,75 kg Prednja visina ladice 100 mm	931163 100
Ladica,75 kg Prednja visina ladice 75 mm	931163 75
Ladica,75 kg Prednja visina ladice 50 mm	931163 50
Ladica,75 kg Prednja visina ladice 250 mm	931163 250
Ladica,75 kg Prednja visina ladice 150 mm	931163 150
Ladica,75 kg Prednja visina ladice 125 mm	931163 125
Maska za bravu za GridLine tip HU21	914227 HU21
Korpus ormara za alat za ladice visina 1000 mm	931155 1000