

bimos

Okretna stolica, umjetna koža, s klizačem**Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	965405
GTIN	4016849535074
Razred artikla	96B

Opis**Izvedba:**

Plastično podnožje s 5 kotačića. Visina sjedala podesiva pomoću plinskih opruga otpuštanjem prstena. Površina sjedala od umjetne kože, u cnj boji, koja se može prati, sa svestranom zaštitom ruba.

Ø podnožje 640 mm.

Ø sjedalo 400 mm.

Standard:**DIN 68877**

Nosivost stolice: 120 kg

Područje podešavanja visine: 430 - 600 mm

Sjedalo Ø: 400 mm

Križno postolje Ø: 640 mm

Boja materijala sjedala: crno

Tehnički opis

Križno postolje Ø	640 mm
Materijal križnog postolja	Plastika

Standard	DIN 68877
Sjedalo Ø	400 mm
Izvedba križnog postolja	Klizač
Izvedba postolja	Križasto postolje s 5 krakova
Izvedba podešavanja po visini	Plinska opruga
Boja materijala sjedala	crno
Materijal sjedala	Umjetna koža
Vrsta podešavanja po visini	Prsten za otpuštanje
Serija	Base-Tec
Izvedba	bez kotačića
Nosivost stolice	120 kg
Područje podešavanja visine	430 - 600 mm
Vrsta proizvoda	Radne stolice

Pribor

Klizno podnožje(1 set = 5 komada)	963188
-----------------------------------	--------