

Garant GRIDLINE

**Ormar za alat u kompletu s ladicama 200 kg, 26×24G, visina mm / broj ladica: 800/5****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	931115 800/5
GTIN	4062406062712
Razred artikla	9GK

**Opis****Izvedba:**

Potpuno opremljen ormar za alat u 30×28G, s ladicama 26×24G. Centralno zaključavanje s pomoću cilindrične brave. **100% izvlačne ladice** s diferencijalnim vodilicama. Ladice s rupama za prihvat pregradnih letvica s prorezima u rasteru od 25mm (od visine prednje strane ladica 75mm). Osigurač izvlačenja zasebnih ladica sprječava istodobno otvaranje više ladica. Ladica **od 50 mm s 75 kg** nosivosti. Ladica **od 75 mm s 200 kg** nosivosti.

**Plasman:**

Visina prednje strane ladica mm: 75, 100, 100, 125, 300

**Lakiranje:**

Korpus i korpus ladica svjetlosive boje RAL 7035, fronte ladica antracit RAL 7016, **praškasto lakirano. Korpus ladica ne može se konfigurirati, uvijek svjetlosiva boja, RAL 7035.**

**Napomena:**

Pri dizanju i transportu ormara treba voditi računa o dostatnom pričvršćenju ladica u korpus.

**Tehnički opis**

Prednja visina ladica	75 mm
Prednja visina ladica	100 mm

Prednja visina ladica	100 mm
Prednja visina ladica	125 mm
Prednja visina ladica	300 mm
Korisna površina ladice u G	26×24
Korisna dubina ladica	600 mm
Korisna širina ladica u G	26
Dubina	700 mm
Težina	115 kg
Sustav zaključavanja, elektronički – mogućnost promjene opreme	da
Korisna visina	700 mm
ComfortClose	ne
Korisna površina za ladice	700 mm
Visina	800 mm
Korisna dubina ladica u G	24
Broj vrata	0
Korisna širina ladica	650 mm
širina	750 mm
Užljebljeni gumeni umetci s trostranim zaštitnim rubom	ne
Broj ladica	5
Podkonstrukcija ispod radnog mjesta podesivog po visini	ne
Broj izvlačnih polica	0
Debljina materijala	1,2 mm
Nosivost ladice/izvlačne police	200 kg
Izvlačenje ladica (djelomično/potpuno izvlačenje)	100 %
Izvlačenje ladica	Blokada izvlačenja
Podešavanje visine u rasteru	25 mm
Cilindrična brava sa zatikom	modularni utični uložak
Odabir boje	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Atribut imena proizvoda	26x24G
Vrsta proizvoda	Ormar za alat

---

**Pribor**

Ladica,200 kg Prednja visina ladice 125 mm	931165 125
Ladica,200 kg Prednja visina ladice 100 mm	931165 100
Ladica,200 kg Prednja visina ladice 300 mm	931165 300
Maska za bravu za GridLine tip HU21	914227 HU21
Ladica,200 kg Prednja visina ladice 75 mm	931165 75
Korpus ormara za alat za ladice visina 800 mm	931155 800