

**Garant****Držac za tokarenje, lijevi, Vel. drške/veličina pločice: 40/19mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	251111 40/19
GTIN	4062406063160
Razred artikla	21T

**Tehnički opis**

Veličina drške	40 mm
Garnitura opruga	259044 1
Funkcionalna širina L <sub>4</sub>	50 mm
Vijak koljenaste poluge	259018 1
Ukupna duljina L	250 mm
Podložna pločica	259031 16
Duljina glave L <sub>1</sub>	45 mm
ISO kod držača	PSKNR/L 4040S19
Veličina pločice	19 mm
Koljenasta poluga	259015 1
odgovarajuće izmjenjive rezne pločice	SN.. 1906..
Garnitura zatika za opruge	259047 1
Standard	DIN ISO 5610
Primjena	lijevi
Unutarnje hlađenje	ne
Kut rezne oštice κ	75 stupanj

## List s podacima

Primjena	Čeono tokarenje
Primjena	Čeono tokarenje
Primjena	Uzdužno tokarenje vanjsko
Vrsta proizvoda	Okretni stezni držač