

Garant**Držac za tokarenje, desno, Vel. drške/veličina pločice: 40/19mm****Podaci za narudžbu**

| | |
|----------------|---------------|
| Broj narudžbe | 251110 40/19 |
| GTIN | 4062406063153 |
| Razred artikla | 21T |

Tehnički opis

| | |
|---------------------------------------|-----------------|
| Garnitura opruga | 259044 1 |
| odgovarajuće izmjenjive rezne pločice | SN.. 1906.. |
| Garnitura zatika za opruge | 259047 1 |
| Podložna pločica | 259031 16 |
| Duljina glave L ₁ | 45 mm |
| Funkcionalna širina L ₄ | 50 mm |
| Veličina drške | 40 mm |
| Vijak koljenaste poluge | 259018 1 |
| Ukupna duljina L | 250 mm |
| ISO kod držača | PSKNR/L 4040S19 |
| Koljenasta poluga | 259015 1 |
| Veličina pločice | 19 mm |
| Standard | DIN ISO 5610 |
| Primjena | desno |
| Unutarnje hlađenje | ne |
| Kut rezne oštrice κ | 75 stupanj |

List s podacima

| | |
|-----------------|---------------------------|
| Primjena | Čeono tokarenje |
| Primjena | Čeono tokarenje |
| Primjena | Uzdužno tokarenje vanjsko |
| Vrsta proizvoda | Okretni stezni držač |