

Garant**Držac za tokarenje, desno, Vel. drške/veličina pločice: 40/19mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	251112 40/19
GTIN	4062406063177
Razred artikla	21T

Tehnički opis

Duljina glave L ₁	45 mm
Podložna pločica	259031 16
Ukupna duljina L	250 mm
Garnitura opruga	259044 1
Veličina pločice	19 mm
Vijak koljenaste poluge	259018 1
odgovarajuće izmjenjive rezne pločice	SN.. 1906..
Funkcionalna širina L ₄	50 mm
Garnitura zatika za opruge	259047 1
Koljenasta poluga	259015 1
Veličina drške	40 mm
ISO kod držača	PSSNR/L 4040S19
Standard	DIN ISO 5610
Primjena	desno
Unutarnje hlađenje	ne
Kut rezne oštrice κ	45 stupanj

List s podacima

Primjena	Čeono tokarenje
Primjena	Uzdužno tokarenje, vanjsko
Vrsta proizvoda	Okretni stezni držač