

Garant**Držac za tokarenje, neutralni, Vel. drške/veličina pločice: 20/12mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	251114 20/12
GTIN	4062406063207
Razred artikla	21T

Tehnički opis

Garnitura opruga	259044 2
odgovarajuće izmjenjive rezne pločice	SN.. 1204..
Podložna pločica	259031 20
Veličina drške	20 mm
Funkcionalna širina L ₄ za neutralne držače	10,3 mm
Duljina izboja L ₁ za neutralne držače	28 mm
Serijski	QuickTurn
Vijak koljenaste poluge	259018 2
Koljenasta poluga	259015 2
Ukupna duljina L za neutralne držače	125 mm
ISO kod držača	PSDNN 2020K12
Veličina pločice	12 mm
Garnitura zatika za opruge	259047 2
Standard	Tvornička norma
Primjena	neutralni
Unutarnje hlađenje	ne

Kut rezne oštrice κ	45 stupanj
Primjena	Uzdužno tokarenje, vanjsko
Primjena	Čeono tokarenje
Primjena	Uzdužno tokarenje vanjsko
Vrsta proizvoda	Okretni stezni držač