

**Garant****Držac za tokarenje, neutralni, Vel. drške/veličina pločice: 16/12mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	251114 16/12
GTIN	4062406063191
Razred artikla	21T

**Tehnički opis**

Koljenasta poluga	259015 2
Garnitura opruga	259044 2
Veličina drške	16 mm
Serija	QuickTurn
odgovarajuće izmjenjive rezne pločice	SN.. 1204..
Vijak koljenaste poluge	259018 2
Ukupna duljina L za neutralne držače	100 mm
Garnitura zatika za opruge	259047 2
Funkcionalna širina L <sub>4</sub> za neutralne držače	8,3 mm
Duljina izboja L <sub>1</sub> za neutralne držače	31 mm
ISO kod držača	PSDNN 1616H12
Veličina pločice	12 mm
Podložna pločica	259031 20
Standard	Tvornička norma
Primjena	neutralni
Unutarnje hlađenje	ne

Kut rezne oštrice κ	45 stupanj
Primjena	Uzdužno tokarenje, vanjsko
Primjena	Čeono tokarenje
Primjena	Uzdužno tokarenje vanjsko
Vrsta proizvoda	Okretni stezni držač