

Garant**Držac za tokarenje, neutralni, Vel. drške/veličina pločice: 25/12mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	251114 25/12
GTIN	4062406063214
Razred artikla	21T

Tehnički opis

Funkcionalna širina L ₄ za neutralne držače	12,8 mm
Serijska	QuickTurn
Veličina pločice	12 mm
ISO kod držača	PSDNN 2525M12
Koljenasta poluga	259015 2
odgovarajuće izmjenjive rezne pločice	SN.. 1204..
Ukupna duljina L za neutralne držače	150 mm
Vijak koljenaste poluge	259018 2
Podložna pločica	259031 20
Veličina drške	25 mm
Garnitura opruga	259044 2
Duljina izboja L ₁ za neutralne držače	29 mm
Garnitura zatika za opruge	259047 2
Standard	Tvornička norma
Primjena	neutralni
Unutarnje hlađenje	ne

Kut rezne oštrice κ	45 stupanj
Primjena	Uzdužno tokarenje, vanjsko
Primjena	Čeono tokarenje
Primjena	Uzdužno tokarenje vanjsko
Vrsta proizvoda	Okretni stezni držač