

**Garant****HiPer-Drill tijelo svrdla, 5×D, Ø DC: 47mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	231610 47
GTIN	4062406641504
Razred artikla	21S

**Opis****Izvedba:**

- **Izvrсни pomaci i maksimalan učinak zahvaljujući optimalno prilagođenoj geometriji i materijalima.**
- **Točno pozicioniranje uložaka oštrica zahvaljujući prizmatičnom dosjedu pločica i siguran napon zahvaljujući središnjem bušenju.**
- **Visoka točnost rotacije u montiranom stanju. (Za rupe do točnosti IT9)**
- **Potporna drške za optimalnu stabilnost kod uporabe.**

**Upotreba:**

Za rotacijsku i stacionarnu primjenu. Za rupe do točnosti IT9.

**Napomena:**

Stezni vijak potrebno je zamijeniti kod svake pete izmjene pločice.

Ostale dimenzije do Ø od 50,99 mm dostupne na upit.

Za optimalnu rotaciju stezati u hidrauličkoj steznoj glavi (npr. br. 302026 vel. 20).<br>Svrđlo uvijek stegnite što je kraće moguće za postizanje optimalne stabilnosti.

**Tehnički opis**

Korisna duljina L <sub>1</sub>	245 mm
Duljina drške L <sub>s</sub>	70 mm
Serija	HiPer-Drill
Stezni vijak	231999 25IP1
Ø područja D <sub>c</sub>	47 - 48,99 mm
Ø drške D <sub>s</sub>	40 mm
Broj oštrica Z	2

Ukupna duljina L	382 mm
izvedba	5×D
Drška	ISO 9766
Primjena bušilice	uvjetovano ukošeni izlaz
Primjena bušilice	uvjetovano paketno bušenje
Primjena bušilice	uvjetovano koso bušenje
Primjena bušilice	uvjetovano poprečno bušenje
Unutarnje hlađenje	da
Vrsta proizvoda	Bušilica za izmjenjive pločice

## Pribor

Momentni odvijača skalom, priхват izmjenjivih oštrica maks. stezni moment 1600 cNm	659906 1600
Oštrica od 8mm s magnetoms prihvatom za nastavke od 1/4 cola ukupna duljina 50 mm	659874 50
Torx Plus® pritezni vijak tip 25IP1	231999 25IP1
Momentni odvijača skalom, priхват izmjenjivih oštrica maks. stezni moment 1600 cNm	659957 1600