

Garant GRIDLINE

Ormar za alat u kompletu s ladicama 75 kg, 36×24G, visina mm / broj ladica: 1250/7**Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	931305 1250/7
GTIN	4062406063559
Razred artikla	9GK

Opis**Izvedba:**

Potpuno opremljen ormar za alat u 40×28G, s ladicama 36×24G. Centralno zaključavanje s pomoću cilindrične brave. **100% izvlačne ladice** s diferencijalnim vodilicama. Ladice s rupama za prihvat pregradnih letvica s prorezima u rasteru od 25mm (od visine prednje strane ladica 75mm). Osigurač izvlačenja zasebnih ladica sprječava istodobno otvaranje više ladica.

Plasman:

Visina prednje strane ladica mm: 75, 100, 125, 150, 200, 250, 250

Lakiranje:

Korpus i korpus ladica svjetlosive boje RAL 7035, fronte ladica antracit RAL 7016, **praškasto lakirano. Korpus ladica ne može se konfigurirati, uvijek svjetlosiva boja, RAL 7035.**

Napomena:

Pri dizanju i transportu ormara treba voditi računa o dostatnom pričvršćenju ladica u korpus.

Tehnički opis

Korisna dubina ladica u G	24
Sustav zaključavanja, elektronički – mogućnost promjene opreme	da

Korisna dubina ladica	600 mm
Korisna površina za ladice	1150 mm
Visina	1250 mm
širina	1000 mm
Korisna širina ladica	900 mm
Dubina	700 mm
Korisna širina ladica u G	36
Težina	201 kg
Prednja visina ladica	75 mm
Prednja visina ladica	100 mm
Prednja visina ladica	125 mm
Prednja visina ladica	150 mm
Prednja visina ladica	200 mm
Prednja visina ladica	250 mm
Prednja visina ladica	250 mm
Broj vrata	0
Korisna visina	1150 mm
Korisna površina ladice u G	36×24
Broj ladica	7
Broj izvlačnih polica	0
Podkonstrukcija ispod radnog mjesta podesivog po visini	ne
Debljina materijala	1,2 mm
Nosivost ladice/izvlačne police	75 kg
Izvlačenje ladica (djelomično/potpuno izvlačenje)	100 %
Izvlačenje ladica	Blokada izvlačenja
Podešavanje visine u rasteru	25 mm
Cilindrična brava sa zatikom	modularni utični uložak
Odabir boje	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Atribut imena proizvoda	36×24G

Vrsta proizvoda

Ormar za alat

Pribor

Maska za bravu za GridLine tip HU21	914227 HU21
Korpus ormara za alat za ladice visina 1250 mm	931335 1250
Ladica,75 kg Prednja visina ladice 100 mm	931353 100
Ladica,75 kg Prednja visina ladice 125 mm	931353 125
Ladica,75 kg Prednja visina ladice 150 mm	931353 150
Ladica,75 kg Prednja visina ladice 200 mm	931353 200
Ladica,75 kg Prednja visina ladice 250 mm	931353 250
Ladica,75 kg Prednja visina ladice 300 mm	931353 300
Ladica,75 kg Prednja visina ladice 50 mm	931353 50
Ladica,75 kg Prednja visina ladice 75 mm	931353 75
Vodilica ladice(par) Nosivost 75 kg	939901 75