

Garant GRIDLINE

Ormar za alat u kompletu s ladicama 200 kg, 36×24G, visina mm / broj ladica: 1250/13**Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	931315 1250/13
GTIN	4062406063665
Razred artikla	9GK

Opis**Izvedba:**

Potpuno opremljen ormar za alat u 40×28G, s ladicama 36×24G. Centralno zaključavanje s pomoću cilindrične brave. **100% izvlačne ladice** s diferencijalnim vodilicama. Ladice s rupama za prihvat pregradnih letvica s prorezima u rasteru od 25mm (od visine prednje strane ladica 75mm). Osigurač izvlačenja zasebnih ladica sprječava istodobno otvaranje više ladica.

Ladica **od 50 mm s 75 kg** nosivosti. Ladica **od 75 mm s 200 kg** nosivosti.

Plasman:

Visina prednje strane ladica mm: 75, 75, 75, 75, 75, 75, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100

Lakiranje:

Korpus i korpus ladica svjetlosive boje RAL 7035, fronte ladica antracit RAL 7016, **praškasto lakirano. Korpus ladica ne može se konfigurirati, uvijek svjetlosiva boja, RAL 7035.**

Napomena:

Pri dizanju i transportu ormara treba voditi računa o dostatnom pričvršćenju ladica u korpus.

Tehnički opis

Korisna širina ladica u G	36
Korisna širina ladica	900 mm

Težina	282 kg
Korisna visina	1150 mm
širina	1000 mm
Korisna dubina ladica	600 mm
Korisna dubina ladica u G	24
Sustav zaključavanja, elektronički – mogućnost promjene opreme	da
Korisna površina za ladice	1150 mm
Prednja visina ladica	75 mm
Prednja visina ladica	75 mm
Prednja visina ladica	75 mm
Prednja visina ladica	75 mm
Prednja visina ladica	75 mm
Prednja visina ladica	75 mm
Prednja visina ladica	75 mm
Prednja visina ladica	100 mm
Prednja visina ladica	100 mm
Prednja visina ladica	100 mm
Prednja visina ladica	100 mm
Prednja visina ladica	100 mm
Prednja visina ladica	100 mm
Prednja visina ladica	100 mm
Broj ladica	13
Dubina	700 mm
Visina	1250 mm
Broj vrata	0
Korisna površina ladice u G	36x24
Broj izvlačnih polica	0
Podkonstrukcija ispod radnog mjesta podesivog po visini	ne
Debljina materijala	1,2 mm
Nosivost ladice/izvlačne police	200 kg

Izvlačenje ladica (djelomično/potpuno izvlačenje)	100 %
Izvlačenje ladica	Blokada izvlačenja
Podešavanje visine u rasteru	25 mm
Cilindrična brava sa zatikom	modularni utični uložak
Odabir boje	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Atribut imena proizvoda	36x24G
Vrsta proizvoda	Ormar za alat

Pribor

Maska za bravu za GridLine tip HU21	914227 HU21
Ladica,200 kg Prednja visina ladice 125 mm	931355 125
Ladica,200 kg Prednja visina ladice 200 mm	931355 200
Ladica,200 kg Prednja visina ladice 100 mm	931355 100
Ladica,200 kg Prednja visina ladice 150 mm	931355 150
Ladica,200 kg Prednja visina ladice 300 mm	931355 300
Ladica,200 kg Prednja visina ladice 250 mm	931355 250
Ladica,200 kg Prednja visina ladice 75 mm	931355 75
Korpus ormara za alat za ladice visina 1250 mm	931335 1250