

bimos

**Okretna stolica, presvlaka od tkanine, s klizačem****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	965410
GTIN	4016849572345
Razred artikla	96B

**Opis****Izvedba:**

Plastično podnožje s 5 kotačića. Visina sjedala podesiva pomoću plinskih opruga otpuštanjem prstena. Površina sjedala s presvlakom od tkanine, u crnoj boji, sa svestranom zaštitom ruba.

Ø podnožje 640 mm.

Ø sjedalo 400 mm.

**Standard:****DIN 68877**

Nosivost stolice: 120 kg

Područje podešavanja visine: 430 - 600 mm

Sjedalo Ø: 400 mm

Križno postolje Ø: 640 mm

Boja materijala sjedala: crno

**Tehnički opis**

Materijal križnog postolja	Plastika
Izvedba križnog postolja	Klizač
Materijal sjedala	Tkanina

Boja materijala sjedala	crno
Sjedalo Ø	400 mm
Standard	DIN 68877
Križno postolje Ø	640 mm
Izvedba podešavanja po visini	Plinska opruga
Izvedba postolja	Križasto postolje s 5 krakova
Vrsta podešavanja po visini	Prsten za otpuštanje
Seriya	Base-Tec
Izvedba	bez kotačića
Nosivost stolice	120 kg
Područje podešavanja visine	430 - 600 mm
Vrsta proizvoda	Radne stolice

---

## Pribor

Klizno podnožje(1 set = 5 komada)	963188
-----------------------------------	--------