

Garant GRIDLINE

Ormar za alat u kompletu s ladicama 200 kg, 36×24G, visina mm / broj ladica: 1250/9**Podaci za narudžbu**

| | |
|----------------|---------------|
| Broj narudžbe | 931315 1250/9 |
| GTIN | 4062406063658 |
| Razred artikla | 9GK |

Opis**Izvedba:**

Potpuno opremljen ormar za alat u 40×28G, s ladicama 36×24G. Centralno zaključavanje s pomoću cilindrične brave. **100% izvlačne ladice** s diferencijalnim vodilicama. Ladice s rupama za prihvat pregradnih letvica s prorezima u rasteru od 25mm (od visine prednje strane ladica 75mm). Osigurač izvlačenja zasebnih ladica sprječava istodobno otvaranje više ladica.

Ladica **od 50 mm s 75 kg** nosivosti. Ladica **od 75 mm s 200 kg** nosivosti.

Plasman:

Visina prednje strane ladica mm: 75, 100, 100, 100, 100, 125, 150, 150, 250

Lakiranje:

Korpus i korpus ladica svjetlosive boje RAL 7035, fronte ladica antracit RAL 7016, **praškasto lakirano. Korpus ladica ne može se konfigurirati, uvijek svjetlosiva boja, RAL 7035.**

Napomena:

Pri dizanju i transportu ormara treba voditi računa o dostatnom pričvršćenju ladica u korpus.

Tehnički opis

| | |
|---------------------------|----|
| Korisna širina ladica u G | 36 |
|---------------------------|----|

| | |
|--|--------------------|
| Sustav zaključavanja, elektronički – mogućnost promjene opreme | da |
| Korisna površina za ladice | 1150 mm |
| Prednja visina ladica | 75 mm |
| Prednja visina ladica | 100 mm |
| Prednja visina ladica | 100 mm |
| Prednja visina ladica | 100 mm |
| Prednja visina ladica | 100 mm |
| Prednja visina ladica | 125 mm |
| Prednja visina ladica | 150 mm |
| Prednja visina ladica | 150 mm |
| Prednja visina ladica | 250 mm |
| Korisna širina ladica | 900 mm |
| Težina | 229 kg |
| Korisna dubina ladica u G | 24 |
| Visina | 1250 mm |
| Dubina | 700 mm |
| Korisna dubina ladica | 600 mm |
| Broj vrata | 0 |
| Korisna površina ladice u G | 36×24 |
| Broj ladica | 9 |
| Korisna visina | 1150 mm |
| širina | 1000 mm |
| Podkonstrukcija ispod radnog mjesta podesivog po visini | ne |
| Broj izvlačnih polica | 0 |
| Debljina materijala | 1,2 mm |
| Nosivost ladice/izvlačne police | 200 kg |
| Izvlačenje ladica (djelomično/potpuno izvlačenje) | 100 % |
| Izvlačenje ladica | Blokada izvlačenja |
| Podešavanje visine u rasteru | 25 mm |

| | |
|------------------------------|--|
| Cilindrična brava sa zatikom | modularni utični uložak |
| Odabir boje | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 |
| Atribut imena proizvoda | 36x24G |
| Vrsta proizvoda | Ormar za alat |

Pribor

| | |
|--|-------------|
| Ladica,200 kg Prednja visina ladice 75 mm | 931355 75 |
| Ladica,200 kg Prednja visina ladice 250 mm | 931355 250 |
| Ladica,200 kg Prednja visina ladice 300 mm | 931355 300 |
| Ladica,200 kg Prednja visina ladice 150 mm | 931355 150 |
| Ladica,200 kg Prednja visina ladice 100 mm | 931355 100 |
| Ladica,200 kg Prednja visina ladice 200 mm | 931355 200 |
| Ladica,200 kg Prednja visina ladice 125 mm | 931355 125 |
| Maska za bravu za GridLine tip HU21 | 914227 HU21 |
| Korpus ormara za alat za ladice visina 1250 mm | 931335 1250 |