

Garant GRIDLINE

Korpus ormara za alat za ladice, 36×24G, visina: 1000mm**Podaci za narudžbu**

| | |
|----------------|---------------|
| Broj narudžbe | 931335 1000 |
| GTIN | 4062406063719 |
| Razred artikla | 9GK |

Opis**Izvedba:**

Korpus ormara za alat u 40×28G, odgovarajuće za ladice 36×24G. Za prihvat ladica u rasteru od 25 mm. Korpus s centralnim zaključavanjem s pomoću cilindrične brave.

Odgovara:

Ladice br. 931353, 931354, 931355, 931356.

Lakiranje:

Svjetlosivo RAL 7035 **praškasto lakirano.**

Napomena:

Pri opremanju korpusa ormara za alat ladicama potrebno je pripaziti na to da zbroj pojedinačnih prednjih visina ladica daje korisnu visinu ormara.

Tehnički opis

| | |
|--|---------|
| Sustav zaključavanja, elektronički – mogućnost promjene opreme | da |
| Težina | 50 kg |
| širina | 1000 mm |
| Dubina | 700 mm |

| | |
|---|---|
| Visina | 1000 mm |
| Korisna visina | 900 mm |
| Broj vrata | 0 |
| Korisna površina za ladice | 900 mm |
| Širina u G | 40 |
| Dubina u G | 28 |
| Izvedba | za individualno opremanje |
| maksimalna nosivost | 4000 kg |
| Broj ladica | 0 |
| Broj izvlačnih polica | 0 |
| Debljina materijala | 1,2 mm |
| Izvlačenje ladica | Blokada izvlačenja |
| Podešavanje visine u rasteru | 25 mm |
| Cilindrična brava sa zatikom | modularni utični uložak |
| Odabir boje | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 |
| Korisna širina ladica × korisna dubina ladica u G | 36×24G |
| Vrsta proizvoda | Kućište ormara alata |

Pribor

| | |
|-------------------------------------|-------------|
| Maska za bravu za GridLine tip HU21 | 914227 HU21 |
|-------------------------------------|-------------|