

Garant GRIDLINE

Ladica, 75 kg, 20×20G, Prednja visina ladice: 200mm**Podaci za narudžbu**

| | |
|----------------|---------------|
| Broj narudžbe | 930533 200 |
| GTIN | 4062406063948 |
| Razred artikla | 9GK |

Opis**Izvedba:**

100% izvlačne ladice s diferencijalnim vodilicama. Profilna ručka od aluminija sa zamjenjivim trakama za označavanje na koje se može ponovno pisati.

Rupe za prihvat pregradnih letvica u rasteru od 25 mm (od visine prednje strane ladica od 75 mm).

Odgovara:

Korpus ormara za alat 24×24G br. 930525.

Dio isporuke:

Pojedinačna ladica s jednim parom vodilica.

Lakiranje:

Korpus ladica svjetlosive boje RAL 7035, fronte antracit RAL 7016, **praškasto lakirano. Korpus ladica ne može se konfigurirati, uvijek svjetlosiva boja, RAL 7035.**

Tehnički opis

| | |
|---------------------------------|--------|
| Težina | 12 kg |
| Korisna visina | 175 mm |
| Nosivost ladice/izvlačne police | 75 kg |
| Korisna površina ladice u G | 20×20 |
| Visina fronte | 200 mm |
| Korisna širina u G | 20 |

| | |
|---|--|
| Korisna dubina u G | 20 |
| Područje primjene | Ormar za alat |
| Korisna dubina | 500 mm |
| Korisna širina | 500 mm |
| sa sustavom otključavanja pojedinačnih ladica | ne |
| Debljina materijala | 1,2 mm |
| Izvlačenje ladica (djelomično/potpuno izvlačenje) | 100 % |
| Odabir boje | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 |
| Korisna širina ladica × korisna dubina ladica u G | 20×20G |
| Vrsta proizvoda | Ladica |

Pribor

| | |
|---|-----------|
| Set traka za označavanje10-dijelni korisna širina ladice u G 20 | 951030 20 |
| Završne kapice za ručke20 komada tip 10 | 951025 10 |
| PVC poklopac za set ručki10 komada korisna širina ladice u G 20 | 951032 20 |