

Garant

**Planska glodača glava 45° desni smjer, s provrtom, Ø D / broj pločica Z:
125/7mm**

**Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	214200 125/7
GTIN	4045197702357
Razred artikla	210

Opis**Napomena:**

GARANT moment odvijač TQ **br. 211750 vel. 5,7** koristiti s nastavkom br. **674252 vel. 20IP**.

Tehnički opis

odgovarajuće izmjenjive rezne pločice	SE.. 1204..
Ukupna duljina L_{ukupno}	63 mm
Ø prihvatne rupe	40 mm
Ø reza D_c	125 mm
Garnitura vijaka za izmjenjive rezne pločice	219800 (20IP; 5,7 Nm)
maksimalni vanjski Ø D_{maks}	138 mm
Broj oštrica Z	7
Izvedba drške	s provrtom

Kut rezne oštrice κ	45 stupanj
Podjela oštrica	nejednako
Unutarnje hlađenje	da
Strategija rezanja	MTC
Izmjena alata	PowerCard
Vrsta proizvoda	Ravno glodalo

Pribor

Precizni bit za Torx Plus®, 1/4 cola E 6,3 Torx Plus® profil 20IP	674252 20IP
Set vijaka za izmjenjive rezne pločice 10-dijelni	219800
Momentni odvijač, s fiksnim momentom podešeni okretni moment 5,7 Nm	211750 5,7