


Garant GRIDLINE

**Ladica, 75 kg, 26×20G, Prednja visina ladice: 200mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	930633 200
GTIN	4062406064013
Razred artikla	9GK

**Opis****Izvedba:**

**100% izvlačne ladice** s diferencijalnim vodilicama. Profilna ručka od aluminija sa zamjenjivim trakama za označavanje na koje se može ponovno pisati.

Rupe za prihvat pregradnih letvica u rasteru od 25 mm (od visine fronte ladica 75 mm).

Nosivost 75 kg.

**Odgovara:**

Korpus ormara za alat 30×24G br. 930625.

**Dio isporuke:**

Pojedinačna ladica s jednim parom vodilica.

**Lakiranje:**

Korpus ladica svjetlosive boje RAL 7035, fronte antracit RAL 7016, **praškasto lakirano. Korpus ladica ne može se konfigurirati, uvijek svjetlosiva boja, RAL 7035.**

**Tehnički opis**

Nosivost ladice/izvlačne police	75 kg
Korisna površina ladice u G	26×20
Težina	16 kg
Visina fronte	200 mm
Korisna visina	175 mm
Korisna dubina u G	20

Korisna širina u G	26
Područje primjene	Ormar za alat
Korisna dubina	500 mm
Korisna širina	650 mm
sa sustavom otključavanja pojedinačnih ladica	ne
Debljina materijala	1,2 mm
Izvlačenje ladica (djelomično/potpuno izvlačenje)	100 %
Odabir boje	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Korisna širina ladica × korisna dubina ladica u G	26×20G
Vrsta proizvoda	Ladica

## Pribor

Završne kapice za ručke 20 komada tip 10	951025 10
Set traka za označavanje 10-dijelni korisna širina ladice u G 26	951030 26
PVC poklopac za set ručki 10 komada korisna širina ladice u G 26	951032 26