


Garant GRIDLINE

Ladica, 200 kg, 36×20G, Prednja visina ladice: 100mm**Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	930745 100
GTIN	4062406064204
Razred artikla	9GK

Opis**Izvedba:**

100% izvlačne ladice s diferencijalnim vodilicama. Profilna ručka od aluminija sa zamjenjivim trakama za označavanje na koje se može ponovno pisati.

Rupe za prihvat pregradnih letvica u rasteru od 25 mm (od visine fronte ladica 75 mm).

Nosivost 200 kg.

Odgovara:

Korpus ormara za alat 40×24G br. 930735.

Dio isporuke:

Pojedinačna ladica s jednim parom vodilica.

Lakiranje:

Korpus ladica svjetlosive boje RAL 7035, fronte antracit RAL 7016, **praškasto lakirano. Korpus ladica ne može se konfigurirati, uvijek svjetlosiva boja, RAL 7035.**

Tehnički opis

Nosivost ladice/izvlačne police	200 kg
Visina fronte	100 mm
Težina	16 kg
Korisna visina	75 mm
Korisna površina ladice u G	36×20
Korisna dubina u G	20
Korisna širina u G	36
Područje primjene	Ormar za alat

Korisna širina	900 mm
Korisna dubina	500 mm
sa sustavom otključavanja pojedinačnih ladica	ne
Debljina materijala	1,2 mm
Izvlačenje ladica (djelomično/potpuno izvlačenje)	100 %
Odabir boje	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Korisna širina ladica × korisna dubina ladica u G	36×20G
Vrsta proizvoda	Ladica

Pribor

Set traka za označavanje 10-dijelni korisna širina ladice u G 36	951030 36
PVC poklopac za set ručki 10 komada korisna širina ladice u G 36	951032 36
Asortiman pregradnih letvica s prorezima / pregrada visina fronte ladica / tip 100/2	950420 100/2
Završne kapice za ručke 20 komada tip 10	951025 10