

bimos

Okretna stolica, presvlaka od tkanine s kotačićima**Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	965411
GTIN	4016849571799
Razred artikla	96B

Opis**Izvedba:**

Plastično podnožje s 5 kotačića. Visina sjedala podesiva pomoću plinskih opruga otpuštanjem prstena. Površina sjedala s presvlakom od tkanine, u crnoj boji, sa svestranom zaštitom ruba. Ø podnožje 640 mm.

Standard:**DIN 68877****Pažnja:**

Ø sjedalo 400 mm.

Tehnički opis

Materijal sjedala	Tkanina
Izvedba križnog postolja	Garnitura kotačića
Izvedba postolja	Križasto postolje s 5 krakova
Izvedba podešavanja po visini	Plinska opruga
Sjedalo Ø	400 mm

Materijal križnog postolja	Plastika
Izvedba kotačića	prikočeni s obzirom na težinu s kotačićima za tvrde podove
Boja materijala sjedala	crno
Križno postolje Ø	640 mm
Standard	DIN 68877
Vrsta podešavanja po visini	Prsten za otpuštanje
Seriya	Base-Tec
Izvedba	s kotačićima
Nosivost stolice	120 kg
Područje podešavanja visine	430 - 600 mm
Vrsta proizvoda	Radne stolice

Pribor

Kotačići(1 set = 5 komada)	963187
----------------------------	--------