

bimos

**Okretna stolica, drvo s klizačem****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	965390
GTIN	4016849295527
Razred artikla	96B

**Opis****Izvedba:**

Plastično podnožje s 5 kotačića. Visina sjedala podesiva pomoću plinskih opruga otpuštanjem prstena. Površina sjedala od Multiplex bukovine, lakirana u prirodnoj boji.

Ø podnožje 640 mm.

Ø sjedalo 400 mm.

**Standard:****DIN 68877**

Nosivost stolice: 120 kg

Područje podešavanja visine: 430 - 600 mm

Sjedalo Ø: 400 mm

**Tehnički opis**

Križno postolje Ø	640 mm
Težina	6,5 kg
Izvedba postolja	Križasto postolje s 5 krakova
Materijal križnog postolja	Plastika

Izvedba podešavanja po visini	Plinska opruga
Sjedalo Ø	400 mm
Materijal sjedala	Multiplex bukovine
Standard	DIN 68877
Izvedba križnog postolja	Klizač
Vrsta podešavanja po visini	Prsten za otpuštanje
Serija	Base-Tec
Izvedba	bez kotačića
Nosivost stolice	120 kg
Područje podešavanja visine	430 - 600 mm
Vrsta proizvoda	Radne stolice

---

## Pribor

Klizno podnožje (1 set = 5 komada)	963188
------------------------------------	--------