

bimos

Okretna stolica, presvlaka od tkanine s klizačem i prstenom za noge**Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	965412
GTIN	4016849572338
Razred artikla	96B

Opis**Izvedba:**

Plastično podnožje s 5 kotačića. Visina sjedala podesiva pomoću plinskih opruga otpuštanjem prstena. Površina sjedala s presvlakom od tkanine, u crnoj boji, sa svestranom zaštitom ruba.

Ø podnožje 680 mm, prsten za noge podesiv po visini.

Ø sjedalo 400 mm.

Standard:**DIN 68877**

Nosivost stolice: 120 kg

Područje podešavanja visine: 570 - 850 mm

Sjedalo Ø: 400 mm

Križno postolje Ø: 680 mm

Boja materijala sjedala: crno

Tehnički opis

Križno postolje Ø	680 mm
Boja materijala sjedala	crno
Sjedalo Ø	400 mm

Standard	DIN 68877
Izvedba podešavanja po visini	Plinska opruga
Izvedba postolja	Križasto postolje s 5 krakova
Izvedba križnog postolja	Klizač s nožnim prstenom
Materijal križnog postolja	Plastika
Materijal sjedala	Tkanina
Vrsta podešavanja po visini	Prsten za otpuštanje
Serijska	Base-Tec
Izvedba	visoka visina sjedenja
Nosivost stolice	120 kg
Područje podešavanja visine	570 - 850 mm
Vrsta proizvoda	Radne stolice

Pribor

Klizno podnožje(1 set = 5 komada)	963188
-----------------------------------	--------