


Garant GRIDLINE

**Ladica, 200 kg, 46×24G, Prednja visina ladice: 300mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	931455 300
GTIN	4062406065027
Razred artikla	9GK

**Opis****Izvedba:**

**100% izvlačne ladice** s diferencijalnim vodilicama. Profilna ručka od aluminija sa zamjenjivim trakama za označavanje na koje se može ponovno pisati.

Rupe za prihvat pregradnih letvica s prorezima u rasteru od 50 mm, odn. 2G raster (od visine fronte ladica 75 mm).

Nosivost 200 kg.

**Odgovara:**

Korpus ormara za alat 50×28G br. 931435.

**Dio isporuke:**

Pojedinačna ladica s jednim parom vodilica.

**Lakiranje:**

Korpus ladica svjetlosive boje RAL 7035, fronte antracit RAL 7016, **praškasto lakirano. Korpus ladica ne može se konfigurirati, uvijek svjetlosiva boja, RAL 7035.**

**Napomena:**

Mogu se upotrebljavati samo GridLine ugradne pregrade širine 2G, 4G, 6G, 8G, 10G te 12 G.

**Tehnički opis**

Visina fronte	300 mm
Korisna visina	275 mm
Korisna površina ladice u G	46×24
Nosivost ladice/izvlačne police	200 kg
Težina	31 kg

Korisna širina u G	46
Korisna dubina u G	24
Područje primjene	Ormar za alat
Korisna širina	1150 mm
Korisna dubina	600 mm
sa sustavom otključavanja pojedinačnih ladica	ne
Debljina materijala	1,2 mm
Izvlačenje ladica (djelomično/potpuno izvlačenje)	100 %
Odabir boje	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Korisna širina ladica × korisna dubina ladica u G	46×24G
Vrsta proizvoda	Ladica

## Pribor

Set traka za označavanje10-dijelni korisna širina ladice u G 46	951030 46
Završne kapice za ručke20 komada tip 10	951025 10
PVC poklopac za set ručki10 komada korisna širina ladice u G 46	951032 46