


Garant GRIDLINE

Ladica, 200 kg, 46×24G, Prednja visina ladice: 100mm**Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	931455 100
GTIN	4062406064976
Razred artikla	9GK

Opis**Izvedba:**

100% izvlačne ladice s diferencijalnim vodilicama. Profilna ručka od aluminija sa zamjenjivim trakama za označavanje na koje se može ponovno pisati.

Rupe za prihvat pregradnih letvica s prorezima u rasteru od 50 mm, odn. 2G raster (od visine fronte ladica 75 mm).

Nosivost 200 kg.

Odgovara:

Korpus ormara za alat 50×28G br. 931435.

Dio isporuke:

Pojedinačna ladica s jednim parom vodilica.

Lakiranje:

Korpus ladica svjetlosive boje RAL 7035, fronte antracit RAL 7016, **praškasto lakirano. Korpus ladica ne može se konfigurirati, uvijek svjetlosiva boja, RAL 7035.**

Napomena:

Mogu se upotrebljavati samo GridLine ugradne pregrade širine 2G, 4G, 6G, 8G, 10G te 12 G.

Tehnički opis

Visina fronte	100 mm
Težina	20 kg
Korisna visina	75 mm
Nosivost ladice/izvlačne police	200 kg
Korisna površina ladice u G	46×24
Korisna dubina u G	24

Korisna širina u G	46
Područje primjene	Ormar za alat
Korisna dubina	600 mm
Korisna širina	1150 mm
sa sustavom otključavanja pojedinačnih ladica	ne
Debljina materijala	1,2 mm
Izvlačenje ladica (djelomično/potpuno izvlačenje)	100 %
Odabir boje	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Korisna širina ladica × korisna dubina ladica u G	46×24G
Vrsta proizvoda	Ladica

Pribor

PVC poklopac za set ručki 10 komada korisna širina ladice u G 46	951032 46
Set traka za označavanje 10-dijelni korisna širina ladice u G 46	951030 46
Završne kapice za ručke 20 komada tip 10	951025 10