


Garant GRIDLINE

Ladica, 200 kg, 56×24G, Prednja visina ladice: 150mm**Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	931555 150
GTIN	4062406065065
Razred artikla	9GK

Opis**Izvedba:**

100% izvlačne ladice s diferencijalnim vodilicama. Profilna ručka od aluminija sa zamjenjivim trakama za označavanje na koje se može ponovno pisati.

Rupe za prihvat pregradnih letvica u rasteru od 50 mm (od visine prednje strane ladica od 75 mm).

Nosivost 200 kg.

Odgovara:

Korpus ormarića za alat 56×24G br. 931535.

Dio isporuke:

Pojedinačna ladica s jednim parom vodilica.

Lakiranje:

Korpus ladica svjetlosive boje RAL 7035, fronte antracit RAL 7016, **praškasto lakirano. Korpus ladica ne može se konfigurirati, uvijek svjetlosiva boja, RAL 7035.**

Napomena:

Mogu se upotrebljavati samo GridLine ugradne pregrade širine 2G, 4G, 6G, 8G, 10G te 12 G.

Tehnički opis

Visina fronte	150 mm
Korisna površina ladice u G	56×24
Korisna visina	125 mm
Težina	26 kg
Nosivost ladice/izvlačne police	200 kg
Korisna širina u G	56

Korisna dubina u G	24
Područje primjene	Ormar za alat
Korisna širina	1400 mm
Korisna dubina	600 mm
sa sustavom otključavanja pojedinačnih ladica	ne
Debljina materijala	1,2 mm
Izvlačenje ladica (djelomično/potpuno izvlačenje)	100 %
Odabir boje	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Korisna širina ladica × korisna dubina ladica u G	56×24G
Vrsta proizvoda	Ladica

Pribor

Set traka za označavanje10-dijelni korisna širina ladice u G 56	951030 56
Završne kapice za ručke20 komada tip 10	951025 10
PVC poklopac za set ručki10 komada korisna širina ladice u G 56	951032 56