

bimos

**Okretna stolica, drvo, s klizačem i prstenom za noge****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	965392
GTIN	4016849295541
Razred artikla	96B

**Opis****Izvedba:**

Plastično podnožje s 5 kotačića. Visina sjedala podesiva pomoću plinskih opruga otpuštanjem prstena. Površina sjedala od Multiplex bukovine, lakirana u prirodnoj boji.

Ø podnožje 680 mm, prsten za noge podesiv po visini.

Ø sjedalo 400 mm.

**Standard:****DIN 68877**

Nosivost stolice: 120 kg

Područje podešavanja visine: 570 - 850 mm

Sjedalo Ø: 400 mm

**Tehnički opis**

Materijal križnog postolja	Plastika
Materijal sjedala	Multiplex bukovine
Izvedba križnog postolja	Klizač s nožnim prstenom
Križno postolje Ø	680 mm

Izvedba podešavanja po visini	Plinska opruga
Težina	8,5 kg
Standard	DIN 68877
Sjedalo Ø	400 mm
Izvedba postolja	Križasto postolje s 5 krakova
Vrsta podešavanja po visini	Prsten za otpuštanje
Seriya	Base-Tec
Izvedba	visoka visina sjedenja
Nosivost stolice	120 kg
Područje podešavanja visine	570 - 850 mm
Vrsta proizvoda	Radne stolice

---

## Pribor

Klizno podnožje (1 set = 5 komada)	963188
------------------------------------	--------