

Garant**Radioničko pomično mjerilo s preciznim namještanjem, mjesto područje:
300mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	415090 300
GTIN	4062406065102
Razred artikla	40Z

Opis**Izvedba:**

Skošeni mjerni šiljci za mjerenja navoja i u uskih utora. Upušteni i zaobljeni krajevi krakova za unutarnja mjerenja. Skala s izrazitim kontrastom za jednostavno očitavanje pri unutarnjim i vanjskim mjerenjima. Izravno očitavanje unutarnjih dimenzija dodatnom skalom. S preciznim namještanjem. Sa zaustavnim vijkom. Vel. 300 potpuno kaljen, od vel. 500 mjerne površine kaljene.

Tehnički opis

Pakiranje	stabilna kutija
Mjesto područje	0 - 300 mm
Ø umetka za unutarnje mjerenje	10 mm
Duljina kraka	90 mm
Kalibriranje	A1
Podjela	1/20 mm
Standard	ISO 13385
Odstupanje mjerenja E MPE	± 0,05 mm
Precizno namještanje	da
Mjerni vrhovi	da

Mjerna tehnika	analogno
Materijal	Nehrđajući čelik, INOX
Vrsta proizvoda	Radionička pomična mjerila

Usluge

DAkS kalibriranjePomično mjerilo / dubinomjer maks. mjerno područje 300 mm	021010 300
KalibriranjePomično mjerilo / dubinomjer maks. mjerno područje 300 mm	021000 300