

Garant**Radioničko pomično mjerilo s preciznim namještanjem, mjereno područje: 500mm****Podaci za narudžbu**

| | |
|----------------|---------------|
| Broj narudžbe | 415090 500 |
| GTIN | 4062406065218 |
| Razred artikla | 40Z |

Opis**Izvedba:**

Skošeni mjerni šiljci za mjerenja navoja i u uskih utora. Upušteni i zaobljeni krajevi krakova za unutarnja mjerenja. Skala s izrazitim kontrastom za jednostavno očitavanje pri unutarnjim i vanjskim mjerenjima. Izravno očitavanje unutarnjih dimenzija dodatnom skalom. S preciznim namještanjem. Sa zaustavnim vijkom. Vel. 300 potpuno kaljen, od vel. 500 mjerne površine kaljene.

Tehnički opis

| | |
|--------------------------------|-----------------|
| Duljina kraka | 150 mm |
| Pakiranje | stabilna kutija |
| Kalibriranje | A1 |
| Podjela | 1/20 mm |
| Ø umetka za unutarnje mjerenje | 20 mm |
| Mjerno područje | 0 - 500 mm |
| Standard | ISO 13385 |
| Odstupanje mjerenja E MPE | ± 0,07 mm |
| Precizno namještanje | da |
| Mjerni vrhovi | da |

| | |
|-----------------|----------------------------|
| Mjerna tehnika | analogno |
| Materijal | Nehrđajući čelik, INOX |
| Vrsta proizvoda | Radionička pomična mjerila |

Usluge

| | |
|--|------------|
| DAkS kalibriranjePomično mjerilo / dubinomjer maks. mjerno područje 500 mm | 021010 500 |
| KalibriranjePomično mjerilo / dubinomjer maks. mjerno područje 500 mm | 021000 500 |