

Garant**Držac za unutarnje tokarenje HM, lijevi, Ø drške / veličina pločice: 25/12mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	260017 25/12
GTIN	4062406065188
Razred artikla	21T

Tehnički opis

Veličina pločice	12 mm
Duljina glave L ₁	16 mm
ISO kod držača	E25S SCLCR/L12
Stezna visina L ₂	24 mm
Minimalni Ø predbušenja D _{min}	30 mm
Garnitura vijaka za izmjenjive rezne pločice	269028 8
Ukupna duljina L	250 mm
odgovarajuće izmjenjive rezne pločice	CC.. 1204..
Kut rezne oštrice κ	95 stupanj
Udaljenost vrha od osi	15 mm
Ø drške D _s	25 mm
Standard	DIN 8024
Primjena	lijevi
Unutarnja dubina tokarenja do	8×D
Rezni materijal	HM
Unutarnje hlađenje	da
Primjena	Uzdužno tokarenje, unutarnje

Vrsta proizvoda

Držač za unutarnje tokarenje

Pribor

Set vijaka za izmjenjive rezne pločice tip 8

269028 8

Precizni bit za Torx®, 1/4 cola E 6,3 Torx® profil TX15

674248 TX15

Momentni odvijačsa skalom, priхват izmjenjivih oštrica
maks. stezni moment 500 cNm

659957 500