

bimos

Radni stolac, PU pjena s klizačem



Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	965421
GTIN	4016849432885
Razred artikla	96B

Opis

Izvedba:

Aluminijsko **podnožje s 5 nogu (Ø 600 mm)**. S **plinskom oprugom**, kontinuirano podešavanje visine. Površina sjedala od SoftTouch PU-pjene s rebrastim profilom. **Mekano sjedalo s neklizajućom površinom**, rebrasti profil omogućava cirkulaciju zraka (ugodna klima). **Ergonomski naslon** (visina 190mm) podržava ispravno držanje leđa. PU-pjena, mekana, udobna, može se prati.

Upotreba:

Idealna kombinacija stajanja i sjedenja. Za sjedeća i stajaća radna mjesta ili kombinaciju oba. Radna stolica s klizačima – za radnu visinu od 720 – 1.000 mm.

Standard:

DIN 68877

Tehnički opis

Materijal križnog postolja	Poliran aluminij
s naslonom	da
Širina sjedala	340 mm

Križno postolje Ø	580 mm
Izvedba podešavanja po visini	Plinska opruga
Izvedba križnog postolja	Klizač
Materijal sjedala	PU-pjena
Dubina sjedala	300 mm
Izvedba postolja	Križasto postolje s 5 krakova
Boja materijala sjedala	crno
Standard	DIN 68877
Visina naslona	190 mm
Podešavanje nagiba sjedala	ne
Vrsta podešavanja po visini	Ručica za postavljanje visine
Nosivost stolice	120 kg
Područje podešavanja visine	510 - 780 mm
Vrsta proizvoda	Pomagalo pri stajanju

Pribor

Klizno podnožje(1 set = 5 komada)

963188