

Garant GRIDLINE

**Ormar za alat u kompletu s ladicama 75 kg, 36×20G, visina mm / broj ladica: 1500/9****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	930705 1500/9
GTIN	4062406065621
Razred artikla	9GK

**Opis****Izvedba:**

Potpuno opremljen ormar za alat u 40×24G, s ladicama 36×20G. Centralno zaključavanje s pomoću cilindrične brave. **100% izvlačne ladice** s diferencijalnim vodilicama. Ladice s rupama za prihvat pregradnih letvica s prorezima u rasteru od 25mm (od visine prednje strane ladica 75mm). Osigurač izvlačenja zasebnih ladica sprječava istodobno otvaranje više ladica.

**Plasman:**

Visina prednje strane ladica mm: 100, 100, 100, 100, 150, 150, 200, 250, 250

**Lakiranje:**

Korpus i korpus ladica svjetlosive boje RAL 7035, fronte ladica antracit RAL 7016, **praškasto lakirano. Korpus ladica ne može se konfigurirati, uvijek svjetlosiva boja, RAL 7035.**

**Napomena:**

Pri dizanju i transportu ormara treba voditi računa o dostatnom pričvršćenju ladica u korpus.

**Tehnički opis**

Broj ladica	9
Broj vrata	0

Korisna visina	1400 mm
Korisna dubina ladica	500 mm
Prednja visina ladica	100 mm
Prednja visina ladica	100 mm
Prednja visina ladica	100 mm
Prednja visina ladica	100 mm
Prednja visina ladica	150 mm
Prednja visina ladica	150 mm
Prednja visina ladica	200 mm
Prednja visina ladica	250 mm
Prednja visina ladica	250 mm
Dubina	600 mm
Korisna površina za ladice	1400 mm
Težina	224 kg
Sustav zaključavanja, elektronički – mogućnost promjene opreme	da
Visina	1500 mm
Korisna širina ladica	900 mm
širina	1000 mm
Korisna površina ladice u G	36×20
Korisna dubina ladica u G	20
Korisna širina ladica u G	36
Podkonstrukcija ispod radnog mjesta podesivog po visini	ne
Broj izvlačnih polica	0
Debljina materijala	1,2 mm
Nosivost ladice/izvlačne police	75 kg
Izvlačenje ladica (djelomično/potpuno izvlačenje)	100 %
Izvlačenje ladica	Blokada izvlačenja
Podešavanje visine u rasteru	25 mm
Cilindrična brava sa zatikom	modularni utični uložak

Odabir boje	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Atribut imena proizvoda	36x20G
Vrsta proizvoda	Ormar za alat

---

## Pribor

Ladica,75 kg Prednja visina ladice 150 mm	930743 150
Maska za bravu za GridLine tip HU21	914227 HU21
Korpus ormara za alat za ladice visina 1500 mm	930735 1500
Ladica,75 kg Prednja visina ladice 100 mm	930743 100
Ladica,75 kg Prednja visina ladice 200 mm	930743 200
Ladica,75 kg Prednja visina ladice 250 mm	930743 250