

Garant GRIDLINE

Ormar za alat u kompletu s ladicama 200 kg, 36×20G, visina mm / broj ladica: 1000/6**Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	930715 1000/6
GTIN	4062406065652
Razred artikla	9GK

Opis**Izvedba:**

Potpuno opremljen ormar za alat u 40×24G, s ladicama 36×20G. Centralno zaključavanje s pomoću cilindrične brave. **100% izvlačne ladice** s diferencijalnim vodilicama. Ladice s rupama za prihvat pregradnih letvica s prorezima u rasteru od 25mm (od visine prednje strane ladica 75mm). Osigurač izvlačenja zasebnih ladica sprječava istodobno otvaranje više ladica. Ladica **od 50 mm s 75 kg** nosivosti. Ladica **od 75 mm s 200 kg** nosivosti.

Plasman:

Visina prednje strane ladica mm: 75, 100, 100, 125, 200, 300

Lakiranje:

Korpus i korpus ladica svjetlosive boje RAL 7035, fronte ladica antracit RAL 7016, **praškasto lakirano. Korpus ladica ne može se konfigurirati, uvijek svjetlosiva boja, RAL 7035.**

Napomena:

Pri dizanju i transportu ormara treba voditi računa o dostatnom pričvršćenju ladica u korpus.

Tehnički opis

Broj vrata	0
Korisna širina ladica	900 mm

širina	1000 mm
Visina	1000 mm
Korisna površina za ladice	900 mm
Prednja visina ladica	75 mm
Prednja visina ladica	100 mm
Prednja visina ladica	100 mm
Prednja visina ladica	125 mm
Prednja visina ladica	200 mm
Prednja visina ladica	300 mm
Težina	154 kg
Korisna dubina ladica	500 mm
Sustav zaključavanja, elektronički – mogućnost promjene opreme	da
Dubina	600 mm
Korisna visina	900 mm
Broj ladica	6
Korisna površina ladice u G	36×20
Korisna širina ladica u G	36
Korisna dubina ladica u G	20
Podkonstrukcija ispod radnog mjesta podesivog po visini	ne
Broj izvlačnih polica	0
Debljina materijala	1,2 mm
Nosivost ladice/izvlačne police	200 kg
Izvlačenje ladica (djelomično/potpuno izvlačenje)	100 %
Izvlačenje ladica	Blokada izvlačenja
Podešavanje visine u rasteru	25 mm
Cilindrična brava sa zatikom	modularni utični uložak
Odabir boje	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Atribut imena proizvoda	36×20G

Vrsta proizvoda

Ormar za alat

Pribor

Ladica,200 kg Prednja visina ladice 125 mm	930745 125
Ladica,200 kg Prednja visina ladice 300 mm	930745 300
Ladica,200 kg Prednja visina ladice 200 mm	930745 200
Ladica,200 kg Prednja visina ladice 75 mm	930745 75
Maska za bravu za GridLine tip HU21	914227 HU21
Ladica,200 kg Prednja visina ladice 100 mm	930745 100
Korpus ormara za alat za ladice visina 1000 mm	930735 1000