

Garant GRIDLINE

Ormar za alat u kompletu s ladicama 75 kg, 36×20G, visina mm / broj ladica: 1500/11**Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	930705 1500/11
GTIN	4062406065645
Razred artikla	9GK

Opis**Izvedba:**

Potpuno opremljen ormar za alat u 40×24G, s ladicama 36×20G. Centralno zaključavanje s pomoću cilindrične brave. **100% izvlačne ladice** s diferencijalnim vodilicama. Ladice s rupama za prihvat pregradnih letvica s prorezima u rasteru od 25mm (od visine prednje strane ladica 75mm). Osigurač izvlačenja zasebnih ladica sprječava istodobno otvaranje više ladica.

Plasman:

Visina prednje strane ladica mm: 50, 75, 100, 100, 100, 100, 125, 150, 150, 200, 250

Lakiranje:

Korpus i korpus ladica svjetlosive boje RAL 7035, fronte ladica antracit RAL 7016, **praškasto lakirano. Korpus ladica ne može se konfigurirati, uvijek svjetlosiva boja, RAL 7035.**

Napomena:

Pri dizanju i transportu ormara treba voditi računa o dostatnom pričvršćenju ladica u korpus.

Odabir boje: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Korisna površina ladice u G: 36×20

Visina: 1500 mm

širina: 1000 mm

Dubina: 600 mm

Korisna visina: 1400 mm

Korisna površina za ladice: 1400 mm

Korisna širina ladica: 900 mm

Tehnički opis

Broj vrata	0
Dubina	600 mm
Korisna širina ladica	900 mm
Korisna dubina ladica	500 mm
širina	1000 mm
Broj ladica	11
Težina	246 kg
Sustav zaključavanja, elektronički – mogućnost promjene opreme	da
Korisna visina	1400 mm
Korisna površina za ladice	1400 mm
Prednja visina ladica	50 mm
Prednja visina ladica	75 mm
Prednja visina ladica	100 mm
Prednja visina ladica	100 mm
Prednja visina ladica	100 mm
Prednja visina ladica	100 mm
Prednja visina ladica	125 mm
Prednja visina ladica	150 mm
Prednja visina ladica	150 mm
Prednja visina ladica	200 mm
Prednja visina ladica	250 mm
Visina	1500 mm
Korisna površina ladice u G	36×20
Korisna dubina ladica u G	20
Korisna širina ladica u G	36
Broj izvlačnih polica	0

Podkonstrukcija ispod radnog mjesta podesivog po visini	ne
Debljina materijala	1,2 mm
Nosivost ladice/izvlačne police	75 kg
Izvlačenje ladica (djelomično/potpuno izvlačenje)	100 %
Izvlačenje ladica	Blokada izvlačenja
Podešavanje visine u rasteru	25 mm
Cilindrična brava sa zatikom	modularni utični uložak
Odabir boje	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Atribut imena proizvoda	36x20G
Vrsta proizvoda	Ormar za alat

Pribor

Maska za bravu za GridLine tip HU21	914227 HU21
Korpus ormara za alat za ladice visina 1500 mm	930735 1500
Ladica, 75 kg Prednja visina ladice 100 mm	930743 100
Ladica, 75 kg Prednja visina ladice 125 mm	930743 125
Ladica, 75 kg Prednja visina ladice 150 mm	930743 150
Ladica, 75 kg Prednja visina ladice 200 mm	930743 200
Ladica, 75 kg Prednja visina ladice 250 mm	930743 250
Ladica, 75 kg Prednja visina ladice 50 mm	930743 50
Ladica, 75 kg Prednja visina ladice 75 mm	930743 75