

Garant GRIDLINE

Ormar za alat u kompletu s ladicama 200 kg, 46×24G, visina mm / broj ladica: 800/6**Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	931415 800/6
GTIN	4062406065737
Razred artikla	9GK

Opis**Izvedba:**

Potpuno opremljen ormar za alat u izvedbi 50×28G s ladicama 46×24G. Ormar s cilindričnom bravom na centralno zaključavanje. Centralno zaključavanje s pomoću cilindrične brave. **100 % potpuno izvlačive ladice** s diferencijalnim vodilicama. Ladice s izrezima u rasteru od 50 mm, odn. 2G (iznad visine fronte ladica od 75 mm). Osigurač izvlačenja zasebnih ladica sprječava istodobno otvaranje više ladica.

Ladica **od 50 mm s 75 kg** nosivosti. Ladica **od 75 mm s 200 kg** nosivosti.

Lakiranje:

Korpus i korpus ladica svjetlosive boje RAL 7035, fronte ladica antracit RAL 7016, **praškasto lakirano. Korpus ladica ne može se konfigurirati, uvijek svjetlosiva boja, RAL 7035.**

Napomena:

Pri dizanju i transportu ormara treba voditi računa o dostatnom pričvršćenju ladica u korpus. Mogu se upotrebljavati samo GridLine ugradne pregrade širine 2G, 4G, 6G, 8G, 10G te 12 G.

Tehnički opis

Korisna širina ladica u G	46
Broj vrata	0
Korisna dubina ladica	600 mm
Težina	179 kg

Korisna dubina ladica u G	24
Sustav zaključavanja, elektronički – mogućnost promjene opreme	da
Broj ladica	6
Širina	1250 mm
Visina	800 mm
Dubina	700 mm
Korisna površina za ladice	700 mm
Korisna površina ladice u G	46×24
Korisna visina	700 mm
Korisna širina ladica	1150 mm
Prednja visina ladica	75 mm
Prednja visina ladica	75 mm
Prednja visina ladica	100 mm
Prednja visina ladica	100 mm
Prednja visina ladica	100 mm
Prednja visina ladica	250 mm
Broj izvlačnih polica	0
Podkonstrukcija ispod radnog mjesta podesivog po visini	ne
Debljina materijala	1,2 mm
Nosivost ladice/izvlačne police	200 kg
Izvlačenje ladica (djelomično/potpuno izvlačenje)	100 %
Izvlačenje ladica	Blokada izvlačenja
Podešavanje visine u rasteru	25 mm
Cilindrična brava sa zatikom	modularni utični uložak
Odabir boje	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Atribut imena proizvoda	46×24G
Vrsta proizvoda	Ormar za alat

Pribor

Ladica,200 kg Prednja visina ladice 300 mm	931455 300
Ladica,200 kg Prednja visina ladice 75 mm	931455 75
Ladica,200 kg Prednja visina ladice 150 mm	931455 150
Ladica,200 kg Prednja visina ladice 250 mm	931455 250
Ladica,200 kg Prednja visina ladice 100 mm	931455 100
Ladica,200 kg Prednja visina ladice 200 mm	931455 200
Maska za bravu za GridLine tip HU21	914227 HU21
Ladica,200 kg Prednja visina ladice 125 mm	931455 125
Korpus ormara za alat za ladice visina 800 mm	931435 800