

Garant GRIDLINE

**Ormar za alat u kompletu s ladicama 200 kg, 36×20G, visina mm / broj ladica: 1000/7****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	930715 1000/7
GTIN	4062406065669
Razred artikla	9GK

**Opis****Izvedba:**

Potpuno opremljen ormar za alat u 40×24G, s ladicama 36×20G. Centralno zaključavanje s pomoću cilindrične brave. **100% izvlačne ladice** s diferencijalnim vodilicama. Ladice s rupama za prihvat pregradnih letvica s prorezima u rasteru od 25mm (od visine prednje strane ladica 75mm). Osigurač izvlačenja zasebnih ladica sprječava istodobno otvaranje više ladica. Ladica **od 50 mm s 75 kg** nosivosti. Ladica **od 75 mm s 200 kg** nosivosti.

**Plasman:**

Visina prednje strane ladica mm: 50, 75, 100, 125, 150, 150, 250

**Lakiranje:**

Korpus i korpus ladica svjetlosive boje RAL 7035, fronte ladica antracit RAL 7016, **praškasto lakirano. Korpus ladica ne može se konfigurirati, uvijek svjetlosiva boja, RAL 7035.**

**Napomena:**

Pri dizanju i transportu ormara treba voditi računa o dostatnom pričvršćenju ladica u korpus.

Odabir boje: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Korisna površina ladice u G: 36×20

Visina: 1000 mm

širina: 1000 mm

Dubina: 600 mm

Korisna visina: 900 mm

Korisna površina za ladice: 900 mm

Korisna širina ladica: 900 mm

## Tehnički opis

Sustav zaključavanja, elektronički – mogućnost promjene opreme	da
širina	1000 mm
Dubina	600 mm
Težina	165 kg
Visina	1000 mm
Korisna površina za ladice	900 mm
Prednja visina ladica	50 mm
Prednja visina ladica	75 mm
Prednja visina ladica	100 mm
Prednja visina ladica	125 mm
Prednja visina ladica	150 mm
Prednja visina ladica	150 mm
Prednja visina ladica	250 mm
Broj vrata	0
Korisna širina ladica	900 mm
Broj ladica	7
Korisna dubina ladica	500 mm
Korisna visina	900 mm
Korisna površina ladice u G	36×20
Korisna dubina ladica u G	20
Korisna širina ladica u G	36
Podkonstrukcija ispod radnog mjesta podesivog po visini	ne
Broj izvlačnih polica	0
Debljina materijala	1,2 mm
Nosivost ladice/izvlačne police	200 kg

Izvlačenje ladica (djelomično/potpuno izvlačenje)	100 %
Izvlačenje ladica	Blokada izvlačenja
Podešavanje visine u rasteru	25 mm
Cilindrična brava sa zatikom	modularni utični uložak
Odabir boje	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Atribut imena proizvoda	36×20G
Vrsta proizvoda	Ormar za alat

## Pribor

Ladica, 200 kg Prednja visina ladice 100 mm	930745 100
Ladica, 200 kg Prednja visina ladice 250 mm	930745 250
Ladica, 200 kg Prednja visina ladice 200 mm	930745 200
Ladica, 200 kg Prednja visina ladice 150 mm	930745 150
Ladica, 200 kg Prednja visina ladice 125 mm	930745 125
Maska za bravu za GridLine tip HU21	914227 HU21
Ladica, 200 kg Prednja visina ladice 75 mm	930745 75
Korpus ormara za alat za ladice visina 1000 mm	930735 1000
Ladica, 75 kg Prednja visina ladice 50 mm	930743 50