

bimos

**Okretna stolica, PU pjena, s kotačićima****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	965396
GTIN	4016849295626
Razred artikla	96B

**Opis****Izvedba:**

Plastično podnožje s 5 kotačića. Visina sjedala podesiva pomoću plinskih opruga otpuštanjem prstena. Površina sjedala od robusne PU-pjene.

Ø podnožje 640 mm.

Ø sjedalo 350 mm.

**Standard:****DIN 68877****Tehnički opis**

Boja materijala sjedala	crno
Križno postolje Ø	640 mm
Izvedba podešavanja po visini	Plinska opruga
Izvedba kotačića	prikočeni s obzirom na težinu s kotačićima za tvrde podove
Sjedalo Ø	350 mm

Izvedba postolja	Križasto postolje s 5 krakova
Materijal sjedala	PU-pjena
Standard	DIN 68877
Izvedba križnog postolja	Garnitura kotačića
Materijal križnog postolja	Plastika
Nosivost	120 kg
Vrsta podešavanja po visini	Prsten za otpuštanje
Seriya	Base-Tec
Izvedba	s kotačićima
Nosivost stolice	120 kg
Područje podešavanja visine	430 - 600 mm
Vrsta proizvoda	Radne stolice

---

## Pribor

Kotačići(1 set = 5 komada)	963187
----------------------------	--------