

Garant**Držać za unutarnje tokarenje HM, desno, Ø drške / veličina pločice: 25/11mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	260318 25/11
GTIN	4062406065966
Razred artikla	21T

Tehnički opis

Veličina pločice	11 mm
Minimalni Ø predbušenja D_{min}	32 mm
odgovarajuće izmjenjive rezne pločice	DC.. 11T3..
Garnitura vijaka za izmjenjive rezne pločice	269028 8
Duljina izboja L_1	200 mm
Kut rezne oštrice κ	93 stupanj
Udaljenost vrha od osi	16 mm
ISO kod držača	E25S SDUCR/L11
Stezna visina L_2	24 mm
Ukupna duljina L	250 mm
Ø drške D_s	25 mm
Standard	DIN 8024
Primjena	desno
Unutarnja dubina tokarenja do	8xD
Rezni materijal	HM
Unutarnje hlađenje	da
Primjena	Uzdužno tokarenje, unutarnje

Vrsta proizvoda

Držač za unutarnje tokarenje

Pribor

Precizni bit za Torx®, 1/4 cola E 6,3 Torx® profil TX15

674248 TX15

Momentni odvijača skalom, priхват izmjenjivih oštrica
maks. stezni moment 500 cNm

659957 500