

bimos

Okretna stolica, PU pjena, s klizačem i prstenom za noge**Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	965397
GTIN	4016849295633
Razred artikla	96B

Opis**Izvedba:**

Plastično podnožje s 5 kotačića. Visina sjedala podesiva pomoću plinskih opruga otpuštanjem prstena. Površina sjedala od robusne PU-pjene.

Ø podnožje 680 mm, prsten za noge podesiv po visini.

Ø sjedalo 350 mm.

Standard:**DIN 68877**

Nosivost stolice: 120 kg

Područje podešavanja visine: 570 - 850 mm

Sjedalo Ø: 350 mm

Boja materijala sjedala: crno

Tehnički opis

Izvedba podešavanja po visini	Plinska opruga
Boja materijala sjedala	crno
Izvedba postolja	Križasto postolje s 5 krakova

Materijal sjedala	PU-pjena
Sjedalo Ø	350 mm
Standard	DIN 68877
Materijal križnog postolja	Plastika
Nosivost	120 kg
Izvedba križnog postolja	Klizač s nožnim prstenom
Križno postolje Ø	680 mm
Vrsta podešavanja po visini	Prsten za otpuštanje
Serija	Base-Tec
Izvedba	visoka visina sjedenja
Nosivost stolice	120 kg
Područje podešavanja visine	570 - 850 mm
Vrsta proizvoda	Radne stolice

Pribor

Klizno podnožje (1 set = 5 komada)	963188
------------------------------------	--------