

Garant**Držak za unutarnje tokarenje HM, lijevi, Ø drške / veličina pločice: 25/11 mm****Podaci za narudžbu**

| | |
|----------------|---------------|
| Broj narudžbe | 260321 25/11 |
| GTIN | 4062406066079 |
| Razred artikla | 21T |

Tehnički opis

| | |
|--|------------------------------|
| ISO kod držača | E25S SDQCR/L11 |
| Ukupna duljina L | 250 mm |
| Kut rezne oštrice κ | 107,5 stupanj |
| Stezna visina L ₂ | 24 mm |
| Garnitura vijaka za izmjenjive rezne pločice | 269028 8 |
| Duljina izboja L ₁ | 200 mm |
| Udaljenost vrha od osi | 16 mm |
| Minimalni Ø predbušenja D _{min} | 32 mm |
| odgovarajuće izmjenjive rezne pločice | DC.. 11T3.. |
| Veličina pločice | 11 mm |
| Ø drške D _s | 25 mm |
| Standard | DIN 8024 |
| Primjena | lijevi |
| Unutarnja dubina tokarenja do | 8×D |
| Rezni materijal | HM |
| Unutarnje hlađenje | da |
| Primjena | Uzdužno tokarenje, unutarnje |

Vrsta proizvoda

Držač za unutarnje tokarenje

Pribor

Precizni bit za Torx®, 1/4 cola E 6,3 Torx® profil TX15

674248 TX15

Momentni odvijača skalom, priхват izmjenjivih oštrica
maks. stezni moment 500 cNm

659957 500