

Garant
Držak za unutarnje tokarenje HM, desno, Ø drške / veličina pločice: 25/11mm


Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	260320 25/11
GTIN	4062406066062
Razred artikla	21T

Tehnički opis

Veličina pločice	11 mm
ISO kod držača	E25S SDQCR/L11
Minimalni Ø predbušenja D_{min}	32 mm
Duljina izboja L_1	200 mm
Kut rezne oštrice κ	107,5 stupanj
Udaljenost vrha od osi	16 mm
Garnitura vijaka za izmjenjive rezne pločice	269028 8
Ukupna duljina L	250 mm
odgovarajuće izmjenjive rezne pločice	DC.. 11T3..
Stezna visina L_2	24 mm
Ø drške D_s	25 mm
Standard	DIN 8024
Primjena	desno
Unutarnja dubina tokarenja do	8xD
Rezni materijal	HM
Unutarnje hlađenje	da
Primjena	Uzdužno tokarenje, unutarnje

Vrsta proizvoda

Držač za unutarnje tokarenje

Pribor

Precizni bit za Torx®, 1/4 cola E 6,3 Torx® profil TX15

674248 TX15

Momentni odvijača skalom, priхват izmjenjivih oštrica
maks. stezni moment 500 cNm

659957 500